

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 16,25" D. X 80" BW unbeschichtet, parab. Spiegel



Produkt #32-725-000 3-4 TAGE

- 1 + €6.993,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€6.993,00

Stk. 3+

€5.944,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐

[BOROFLOAT®SUPREMAX®](#)

Toleranz Brennweite (%):
±1.5

Oberflächenqualität:
60-40

Oberflächengenauigkeit:

N/8
Durchmesser (Zoll): 16.25 +0.06/-0
Durchmesser (mm): 412.80 +1.5/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 80.0
Effektive Brennweite EFL (mm): 2,032.00
Krümmungsradius (mm): 4,064.00
Blende (f/#): f/4.9
Beschichtung: Uncoated
Art der Beschichtung: Uncoated
Rückseite: Ground
Freie Apertur CA (mm): 372
Randdicke ET (Inch): 3.25
Randdicke ET (mm): 82.60
Typ: Parabolic Mirror

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen