

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 16 mm



16mm Focal Length, #59-870



Produkt #59-870 Lagernd



1



€260,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€260,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
40.50

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
22.7°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

31.0°
Filtergewinde: M25.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 33
Außendurchmesser (mm): 33.0
Gewicht (g): 74
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 17.1°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 1
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.040
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 30.9°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 25.5°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 20.6°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 16.00
Vergrößerung PMAG: 0.145
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.6 - f/16
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 24.42
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 12.8°
Hauptebene Objektseite (mm): 21.31
Hauptebene Bildseite (mm): -3.00
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 31.0° Vertical: 23.4° Diagonal: 38.3°
Maximale Verzeichnung (%): -0.8
Position Austrittspupille (mm): -5.43
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Compact Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

