

Sandgestrahltes Glas, 16mm Durchmesser



Produkt **#43-720** **20+ In Stock**

-

1

+

€17^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€17,50 stückpreis
Stk. 11+	€13,75 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Ground Glass Diffuser	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
16.00	Durchmesser (mm):
1.60	Dicke (mm):
Optische Eigenschaften	

Optische Eigenschaften

Float Glass	Substrat: ☐
350 - 2000	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Große Größen verfügbar
 - Sandgestrahlt mit Körnung 120
 - Günstiger Preis
- Das sandgestrahlte Glas in Standardqualität wird auf einer Seite fein angeätzt, um die Lichtdiffusion zu verbessern. Das Glas ist sandgestrahlt mit Körnung 120 und ideal für den Einsatz in Projektionssystemen.

Kompatible Halterungen