

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der CW-Serie, 16 mm, 1/5,6



16mm Focal Length



Produkt #15-642 3-4TAGE



1



€310,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€310,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
48.60

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
20.4°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

27.8°
Filtergewinde: M30.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 37.77
Außendurchmesser (mm): 34.1
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 15.3°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 1.9
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0108
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 65.5mm - 27.8°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Hinweis: C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x2mm
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 22.9°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 18.5°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Durchmesser (mm): 38.00
Brennweite BW (mm): 16.00
Vergrößerung PMAG: 0.136
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/5.6
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 23.03
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 11.5°
Hauptebene Objektseite (mm): 25.15
Hauptebene Bildseite (mm): -3.00
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 31° Vertical: 23.4° Diagonal: 38.2°
Maximale Verzeichnung (%): -0.77
Position Austrittspupille (mm): -5.43
Schutzart: IPX7 and IPX9K
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

