

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Stranitterplatte, 18 x 30 mm, 25K/75I



Produkt #46-687 3-4TAGE

1 €47,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€47,00
Stk. 10+
€33,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: Uncoated

Aufbau:
Plate

Toleranz Größe (mm):
±0.38

Größe (mm): 18.0 x 30.0
Kanten: Cut
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 25/75
Substrat: ☐ Float Glass
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 2.00
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform