

Manuelles Zoomobjektiv 6X, 18,6-111 mm Brennweite



10X (13 - 130mm FL) C-Mount, Close Focus Zoom Lens, #54-363

Produkt **#70-748** **4 In Stock**

-

1

+

€1.080⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.080,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Macro Zoom Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

178.13

Länge (mm):

63.00

Max. Durchmesser (mm):

Gewicht (g):

840.00

Optische Eigenschaften

6:1	Zoombereich:
18.6-111	Brennweitenbereich:
127 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
f/2.5 - f/16	Blende (f/#):
VS	Wellenlängenbereich:

Sensor

2/3"	Max. Sensorgröße:
------	-------------------

Gewinde & Montage

M58.0 x 0.75	Filtergewinde:
C-Mount	Mount:

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Produktdetails

- Velseitig und günstig
- Kleinere Bildfelder und Arbeitsabstände als bei Festbrennweiten
- Manuelle Blenden- und Fokuseinstellung

Sehr gut geeignet für Anwendungen bei denen Nahfokus und großes Bildfeld benötigt wird. Variable Aperturen, um die Schärfentiefe anzupassen. Ein Filtergewinde erlaubt die Benutzung verschiedenster Filter (z. B. Anpassung der Lichtstärke mit Graufilter oder Kontrastverbesserung auf monochromen Sensoren mit Farbfiltern). Diese Objektive sind kompakt und perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.

Technische Informationen

