

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #64-532 3-4 TAGE

-

1

+

€57,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€57,50

Stk. 11+

€51,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
1.80 +0.00/-0.01

Effektive Brennweite EFL (mm):
1.75

Substrat: ☐
Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions

Blende:

0.97
Numerische Apertur NA: 0.51
Beschichtung: Uncoated
Typ: Gradient Index Lens
Wellenlängenbereich (nm): 1310 - 1550
Freie Apertur (%): 90.00
Gradientenkonstante (mm⁻¹): 0.358
Brechungsindex: n_d - Mitte der Linse: 1.616
Länge (mm): 4.01
Pitch: 0.23
Oberflächenqualität: 40-20
Arbeitsabstand (mm): 0.23
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±0.01
Längentoleranz (%): ±5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen