

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

1/8" X 48" Flexibler Lichtleiter



1/8" Flexible Fiber Optic Light Guide

Produkt #39-366 KONTAKT



1



€112,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€112,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Akzeptanzwinkel (°):
68.00

Min. Biegehalbmesser (mm):
19.05

Durchmesser (Zoll):
0.13

Länge (Zoll):
48.00

Numerische Apertur NA: 0.55
Betriebstemperatur (°C): -40 to +107
Faserdurchmesser (µm): 50.00
Packungsdichte (%): 82% nominal
Brechungsindex Kern n_d: 1.581
Brechungsindex Mantel n_d: 1.487
Beleuchtungsart: Fiber Optic Light Guide
Passender Lichtleiteradapter: SX: #38-943 MX: #66-904
Gehäusegeometrie: Spot Light

Konformität mit Standards

Reach 174: Konform
RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
