

TECHSPEC® Unbeschichtetes Quarzglas-Laserfenster, 19,1 mm Durchm., 6,35 mm Dicke



TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates

Produkt #38-911 Lagernd

1 €132,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€132,50

Stk. 6+

€119,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
17.19

Beschichtung:
Uncoated

Durchmesser (mm):
19.10 +0.00/-0.10

Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Brechungsindex n_d: 1.458
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Typ: Laser Window Substrate
Parallelität (Bogenminuten): <3
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%): 90
Abbe-Zahl (v_d): 67.8
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Güte Quarzglas: 7980 0F
Kanten: Fine Ground
Fenstertyp: Glass

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen