

Irisblende aus Edelstahl, 12 mm maximale Apertur



Produkt #53-910 3-4 Tage

- 1 + **€46,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€46,00
Stk. 5+
€41,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ: Unmounted
Min. Apertur (mm): 1
Max. Apertur (mm): 12.0
Außendurchmesser (mm):

19.8
Aufbau: Blackened Brass Housing, Stainless Steel Leaves
Durchmesser Verstellhebel (mm): 3.00
Länge Verstellhebel (mm): 11.50
Anzahl Lamellen: 10.00
Dicke (mm): 5.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Contains SVHC(s)
