

19 mm Verstellweg, Mikrometerschraube, Bühne mit Kugellager ohne Durchbohrung



45mm/1.75" Center drive stages and optional brackets

Produkt #55-283 3-4 TAGE

1

€545,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€545,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Ball Bearing

Verstellung:
Fine Screw (64 Pitch)

Orientierung VerstelleSchraube:
Center Drive

Typ:

Metric
Bühnengröße (mm): 44.4 x 44.4
Verstellweg (mm): 19
Aufbau: Aluminium Stage
Skaleneinteilung (mm): No
Höhe (mm): 19.1
Belastbarkeit, normal (kg): 11
Belastbarkeit, T_a (kg): 4.5
Hinweis: Solid Top
Abweichung von gerader Linie (µm): 2 per 25mm of travel
Gewicht (kg): 0.23
Thrust Capacity, T_a (kg): 4.5
Thrust Capacity, T_b (kg): 2.3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen