

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union



SUBMIT

Keilprisma, T¹, Commercial Grade



Produkt #27-676 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€24,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€24,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
MgF₂ (400-700nm)

Winkeltoleranz (Bogenminuten):
1.00

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} ≤1.75% @400 - 700nm

Durchmesser (mm):
25.00 ±0.1

Bildorientierung:
Beam Deviation

Dioptrie:
1.74

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Oberflächengenaugkeit:
1λ

Dicke (mm):
3.00

Typ:
Wedge Prism

Keilwinkel:
1° 56'0"

Ablenkung Keilwinkel (°):
1.00

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)