

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



MgF₂ Coated Achromatic Lenses



Produkt **#65-564**

KONTAKT



1



€233,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€233,00

Stk. 6+

€186,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
1.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

1.50
Toleranz Brennweite (%) : ±2
Hintere Brennweite BFL (mm) : 0.92
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 0.5
Zentrierung (Bogenminuten) : 30-45
Mittendicke CT (mm) : 1.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 0.50 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 0.50 ±0.05
Radius R₁ (mm) : 0.80
Radius R₂ (mm) : -0.80
Radius R₃ (mm) : -4.50
Randdicke ET (mm) : 0.80
Substrat:  N-PSK53A / N-LASP9
Oberflächenqualität : 20-10
Blende : 1.5
Numerische Apertur NA : 0.33
Beschichtung : MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Reach 224 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen