

TECHSPEC® 1" D., 8" BW unbeschichtet, sphärischer Spiegel



Produkt **#49-596** ☐ Lagernd

1 **€98,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€98,00
Stk. 10+
€83,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Substrat: ☐
BOROFLOAT®

Toleranz Brennweite (%):
±2

Oberflächenqualität:
60-40

Oberflächengenauigkeit: λ/4
Durchmesser (Zoll): 1.0
Durchmesser (mm): 25.40 +0/-0.3
Toleranz Durchmesser (Inch): +0/-0.01
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 8.00
Effektive Brennweite EFL (mm): 203.20
Krümmungsradius (mm): 406.40
Blende (f/#): f/8
Beschichtung: Uncoated
Art der Beschichtung: Uncoated
Rückseite: Ground
Randdicke ET (Inch): 6.35
Randdicke ET (mm): 0.25
Toleranz Randdicke (%): +0.0/-15
Typ: Spherical Mirror

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen