

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

1" verstellweg, engl., ohne Durchb., 2.62



Produkt #38-199 3-4 TAGE

- 1 +

€1.193,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.193,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Ball Bearing

Verstellung:
Digital Micrometer (English)

Orientierung VerstelleSchraube:
Center Drive

Typ:
English

Bühnengröße (mm): 66.5 x 66.5
Verstellweg (Zoll): 1
Aufbau: Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings
Skaleneinteilung (Zoll): 0.00005
Belastbarkeit, Normal (lbs): 62
Belastbarkeit, T_a (lbs): 10
Belastbarkeit, T_b (lbs): 2
Hinweis: Solid Top
Bühnengröße (Zoll): 2.62 x 2.62
Abweichung von gerader Linie (Inch): 0.00008 per inch of travel
Gewicht (lbs): 1.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen