

1“ Verstellweg, engl. Gewindeschraube, Bühne mit Kugellager ohne Durchbohrung



32mm/1.25" Side drive stage and its X-Y-Z configuration

Produkt #37-955 KONTAKT

1

€521,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€521,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Ball Bearing

Verstellung:
English Mcrometer

Orientierung Verstellechraube:
Side Drive

Typ:

English
Bühnengröße (mm): 44.4 x 44.4
Verstellweg (Zoll): 1
Länge (mm): 55.37
Aufbau: Aluminium Stage
Skaleneinteilung (Zoll): 0.001
Höhe (Zoll): 0.75
Höhe (mm): 19.1
Belastbarkeit, Normal (lbs): 25
Hinweis: Solid Top
Bühnengröße (Zoll): 1.75 x 1.75
Abweichung von gerader Linie (Inch): 0.00008/inch of travel
Gewicht (lbs): 0.5
Thrust Capacity, T_a (lbs): 10
Thrust Capacity, T_b (lbs): 5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen