

1" Verstellweg, engl., Durchbohrung, 1.75"



Produkt #53-857 3-4 TAGE

- 1 + **€1.084,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.084,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Ball Bearing

Verstellung:
Digital Micrometer (English)

Orientierung VerstelleSchraube:
Center Drive

Typ:
English

Bühnengröße (mm): 44.4 x 44.4
Verstellweg (Zoll): 1
Aufbau: Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings
Skaleneinteilung (Zoll): 0.00005
Belastbarkeit, Normal (lbs): 25
Belastbarkeit, T_a (lbs): 10
Belastbarkeit, T_b (lbs): 5
Hinweis: Thru-Hole
Bühnengröße (Zoll): 1.75 x 1.75
Abweichung von gerader Linie (Inch): 0.00008 per inch of travel
Gewicht (lbs): 0.8

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen