

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #38-204 3-4 TAGE

- 1 +

€1.223,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.223,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Ball Bearing

Verstellung:
Digital Micrometer (English)

Orientierung Verstellschraube:
Center Drive

Typ:
English

Bühnengröße (mm): 127 x 127
Verstellweg (Zoll): 1
Aufbau: Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings
Skaleneinteilung (Zoll): 0.00005
Belastbarkeit, Normal (lbs): 105
Belastbarkeit, T_a (lbs): 30
Belastbarkeit, T_b (lbs): 2
Hinweis: Thru-Hole
Bühnengröße (Zoll): 5.00 x 5.00
Abweichung von gerader Linie (Inch): 0.00008 per inch of travel
Gewicht (lbs): 3.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen