

1" x 1" (200 lp/inch), Strichgitter



Produkt #56-595 3-4TAGE

- 1 +

€171,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€171,00

Stk. 5+

€162,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0

Toleranz Größe (Zoll):
±0.02

Substrat:
Float Glass

Optische Dichte OD:

3.00
Größe (Zoll): 1 x 1
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.50
Typ: English
Parallelität (Bogenminuten): ±60
Toleranz Größe (mm): ± 0.02
Frequenz (lp/Zoll): 200.00
Parallelität Linie zu Linie (Bogensekunden): ≤2
Parallelität Muster zu Substrat (°): ±1
Oberflächenebenheit (P-V): 1λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen