

1" x 1" (30 lp/mm), Strichgitter



Produkt #66-347 3-4 TAGE

- 1 +

€217,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€217,00

Stk. 5+

€206,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0

Toleranz Größe (Zoll):
±0.02

Frequenz (lp/mm):
30

Substrat:

Float Glass
Optische Dichte OD: 3.00
Größe (Zoll): 1 x 1
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.50
Typ: Metric
Toleranz Größe (mm): ± 0.02
Parallelität Linie zu Linie (Bogensekunden): ≤2
Parallelität Muster zu Substrat (°): ±1
Oberflächenebenheit (P-V): 1λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen