

1" x 1", positiv, kreisförmiges USAF Auflösungschart



USAF Pattern Wheel Targets



Produkt **#59-205** AUSVERKAUF **4 In Stock**

-

1

+

€386^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€386,00 stückpreis
Stk. 5+	€367,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Dicke (mm):	1.50
Parallelität (Inch):	<0.0005 per inch
Toleranz Linienbreite (mm):	±0.0005

Optische Eigenschaften	
First Surface Reflective Chromium	Beschichtung:
Float Glass	Substrat:
Minimum: Group 2 Element 1 Maximum: Group 7 Element 6	Auflösung:
20-10	Oberflächenqualität:
2λ	Oberflächenebenheit (P-V):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

Produktdetails

- Testet Auflösungen von 4 - 228 lp/mm
 - Verkürzt die Testzeit
 - Testet mehrere Punkte im Bildfeld
- Das kreisförmige USAF-Auflösungsschart ist das ideale Testbild, um die Auflösung an mehreren Punkten im Bildfeld gleichzeitig zu bestimmen. Das Testbild ist in drei Größen erhältlich: 25,4 mm quadratisch, 38,1 mm rund oder 25,4 x 76,2 mm. Jede Größe zeigt acht Testmuster, die in einem Kreis um ein Testmuster in der Mitte angeordnet sind. Jede Größe wird sowohl positiv (opakes Muster auf transparentem Hintergrund) als auch negativ (transparentes Muster auf opakem Hintergrund) angeboten.

Technische Informationen

Element	Group No.					
	2	3	4	5	6	7
1	4.00	8.00	16.00	32.0	64.0	128.0
2	4.49	8.98	17.95	36.0	71.8	144.0
3	5.04	10.10	20.16	40.3	80.6	161.0
4	5.66	11.30	22.62	45.3	90.5	181.0
5	6.35	12.70	25.39	50.8	102.0	203.0
6	7.13	14.30	28.50	57.0	114.0	228.0