

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TX, 65mm Arbeitsabstand, in-Line-Beleuchtung, telezentr. Objektiv



Produkt #62-790 KONTAKT



1



€1.425,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.425,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
137.00

Ferrulendurchmesser (Inch):
0.312

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
6.4mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
8.8mm

Max. Durchmesser (mm):
29.5

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 8.8mm
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 1X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 65.00
Mount: C-Mount
Art: In-Line Illumination
Blende (f#): f/11.5
Verzeichnung (%): ≤0.1
Passende Lichtleiter/Beleuchtungsquellen: 1/4" (0.312")
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen