

Englische Drehbühne, 2"



Produkt #33-465 **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €1.135⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€1.135,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

1 **Gewicht (lbs):**

44.4 x 44.4 **Bühnengröße (mm):**

1.75 x 1.75 **Bühnengröße (Zoll):**

Aufbau:
Aluminum top and base; steel tangent arm drive

Mittiges Loch:
0.25" Dia. Thru

Verstellweg (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)

Einteilung (Winkelminuten):
12

Belastbarkeit, senkrecht (lbs):
10

Belastbarkeit, vertikal (lbs):
4

Art der Bewegung:
Rotary

Führungssystem:
Ball Bearing

Bühnendurchmesser, oben (Zoll):
2

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Tangent Arm

Gewinde & Montage

Gewinde:
(12) 6-32 on 0.625", 1.125" & 1.50" dia. B.C.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Grobe und feine Einstellung mit geringer Reibung
- Bühnen mit 2" oder 2,62" Durchmesser mit Gewindebohrungen zur Montage
- Kalibrierten Skala mit einer 12 Winkelminuten genauen Feineinstellung

Diese kompakten Bühnen bieten eine kreisförmige Bewegung mit geringer Reibung und haben sowohl eine grobe als auch eine feine Einstellung. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Drehung um 360° und eine Feineinstellung an jeder gewünschten Position. Kugelgelagertes System, Positionsfeststellknopf, Bühne mit 2" oder 2,62" Durchmesser mit Gewindebohrungen und einer kalibrierten Skala mit einer 12 Winkelminuten genauen Feineinstellung. Kann mit unseren kompatiblen linearen Bühnen kombiniert werden.

Technische Informationen

