

Hintergrundbeleuchtung mit seitlicher Einkopplung, 2" x 2", 470 nm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt **#73-894** NEU **1 In Stock**

-

1

+

€625^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€625,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Modellnummer:	
BX2-050050470IC	
Lebensdauer der LED (Stunden):	
50,000	
Beleuchtungsart:	
LED Illuminator	
Hersteller:	
Advanced Illumination	

Backlight	Gehäusegeometrie:
Constant	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
106.7 L x 106.7 W x 19.1 T	Größe (mm):
2 x 2	Aktive Fläche (Zoll):
Optische Eigenschaften	
Blue	Farbe:
470	Wellenlänge (nm):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	
Umwelt & Haltbarkeit	
0 - 35	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Produktdetails

- 30% heller als vergleichbare Beleuchtungen mit rückseitiger Beleuchtung
 - Gleichmäßige Beleuchtung mit geringer Wärmeentwicklung
- Die Advanced Illumination Hintergrundbeleuchtungen mit seitlicher Einkopplung sind hochqualitative Alternativen zu Geräten mit rückseitiger Beleuchtung. Die Advanced Illumination Hintergrundbeleuchtungen liefern ein gleichförmiges Licht bei geringer Wärmeentwicklung und sind bis zu 30% heller als Produkte mit rückseitiger Beleuchtung gleicher Größe. Zur Vereinfachung der Systemintegration werden diese Hintergrundbeleuchtungen mit Halterungen zur Montage geliefert. Die Beleuchtungen haben eine Halteschiene für M6-Muttern.
- Hinweis:** Das 24-V-Netzteil [#66-855](#) wird benötigt. [Zubehör für Produkte von Advanced Illumination](#) ist verfügbar und wird separat verkauft. Eine Intensitätssteuerung ist nicht möglich.