



Metal Velvet, Folie, Bogen mit 20 x 20 cm, selbstklebend, geringe Ausgasung

Mehr Produkte von [Acktar](#)



Acktar Light Absorbent Foil



Produkt #20-053 3-4TAGE



1



€117,50

+ WARENKORB

Stk. 1+

€117,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Metal Velvet™

Modellnummer:
MV-20X20-3

Betriebstemperatur (°C):

-40 to +150
Größe (mm): 200 x200
Typ: Low Outgassing Adhesive
Beschichtungsdicke (µm): 5 - 7
Dicke Folie (µm): 115
Abriebfestigkeit: Light, do not touch
Dicke Klebeschicht (µm): 60
Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit: ML-C-48497A
Wellenlängenbereich (µm): 0.3 - 14
Abmessung (cm): 20 x 20
Hinweis: Typical Adhesive Outgassing Performance: 0.85% TML, 0% VCM per ASTM E595-77/84/90

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform