

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union



SUBMIT

Elliptischer Straniteiler, 20 x 28,28 x 2,5 mm, 50R/50T



Produkt #27-609 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€24,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€24,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur (%):
80.00

Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR 1/4λ MgF₂ @ 550nm

Toleranz Größe (mm):
±0.25

Größe (mm):
20.0 x 28.28

Hauptachse (mm):

28.28
Nebenachse (mm): 20.00
Reflexion (%): 50.00
Substrat: ☐ N-BK7
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.25
Transmission (%): 50.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
