

Elliptischer Strahlteiler, 20 x 28,28 x 2,5 mm, 50R/50T



Produkt #27-609 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€24,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€24,95

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur (%) : 80.00
Beschichtungsspezifikation : Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm Surface 2: AR ¼λ MgF ₂ @ 550nm
Toleranz Größe (mm) : ±0.25
Größe (mm) : 20.0 x 28.28
Hauptachse (mm) :

28.28
Nebenachse (mm): 20.00
Reflexion (%): 50.00
Substrat: ☐ N-BK7
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.25
Transmission (%): 50.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
