

200 x 120mm Plattenset



Produkt **#62-889** **5 In Stock**

-

1

+

€266⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€266,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Produktdetails

Metric	Typ:
Plate Set	Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

10.00	Dicke (mm):
2 x 630	Gewicht (g):
120.00	Breite (mm):
200.00	Länge (mm):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Plattengröße 120 mm x 200 mm
 - Edelstahlstangen mit 20 mm Durchmesser und M6 Innen- und Außengewinde
 - Kombination mit Laborhebetischen möglich
- Unsere höhenverstellbaren Montageplatten sind ideal für die Anpassung der Höhe eines optischen Systems. Ein komplettes System besteht aus dem Plattenset ([#62-889](#)) und einem der vier Stangensets. Das Plattenset besteht aus einer oberen und unteren Platte, die obere Platte hat 35 M4 Gewindebohrungen im Abstand von 25 mm. Das Postset besteht aus vier Stangen mit 20 mm Durchmesser, vier M6 Inbusschrauben und einem Inbusschlüssel. Die Stangen haben M6 Innen- und Außengewinde und sind in 30 mm, 80 mm, 130 mm und 180 mm Länge erhältlich, um verschiedene Höhen einzustellen.

Technische Informationen

