

TECHSPEC® Plankonkave Linse, 20,0 mm Durchmesser x -100 mm Brennweite, unbeschichtet



TECHSPEC Uncoated Plano-Concave (PCV) Lenses



Produkt #21-334 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

- 1 +

€31,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€31,00

Stk. 10+

€28,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
20.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): -100.00
Substrat: N-BK7
Blende: 4.00
Numerische Apertur NA: 0.13
Beschichtung: Uncoated
Typ: Plano-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm): -102.88
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 3.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Freie Apertur CA (mm): 19.00
Randdicke ET (mm): 4.42
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Radius R₁ (mm): -51.68
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen