

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

2 Durchmesser, Optikfassung



Produkt #36-465 3-4 TAGE

- 1 + €170,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€170,00
Stk. 10+
€150,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ: Fixed
Optiktyp: Circular
Größe der kompatiblen Optiken (mm): 50.0 - 50.8
Freie Apertur CA (Inch):

1.81
Freie Apertur CA (mm): 46.0
Max. Durchmesser (mm): 69.9
Dicke kompatible Optiken (mm): <22.4
Außendurchmesser (Zoll): 2.25 x20 TPI
Innendurchmesser (Inch): 2.06 x32 TPI
Aufbau: Black Anodized Aluminum
Max. Durchmesser (Inch): 2.75
Optikdurchmesser (inches): 2.00
Dicke kompatible Optiken (Zoll): <0.88
Passende kinematische Halterung: #53-964
Kompatible Stangen: 1/4-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen