

Englische Drehbühne, 2"



Produkt #33-465 3-4 TAGE

- 1 +

€866,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€866,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:
(12) 6-32 on 0.625", 1.125" & 1.50" dia. B.C.

Typ:
English

Gewicht (lbs):
1

Bühnengröße (mm):
44.4 x 44.4

Bühnengröße (Zoll):
1.75 x 1.75

Aufbau: Aluminum top and base; steel tangent arm drive
Mittiges Loch: 0.25" Dia. Thru
Verstellweg (°): ±5 (Fine), 360 (Coarse)
Verstellung: Tangent Arm
Einteilung (Winkelminuten): 12
Belastbarkeit, Normal (lbs): 10
Belastbarkeit, vertikal (lbs): 4
Art der Bewegung: Rotary
Führungssystem: Ball Bearing
Bühnendurchmesser, oben (Zoll): 2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen