

Sandgestrahltes Glas 203mm x 254mm



Produkt #02-147 **20+ In Stock**

- 1 + €58⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€58,00 stückpreis
Stk. 11+	€45,75 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Ground Glass Diffuser **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

203.00 x 254.00 **Größe (mm):**

1.60 **Dicke (mm):**

203.00 **Breite (mm):**

254.00 **Länge (mm):**

Optische Eigenschaften

Float Glass **Substrat:**

350 - 2000 **Wellenlängenbereich (nm):**

Konformität mit Standards

[Konform](#) **RoHS 2015:**

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

[Konform](#) **Reach 247:**

Produktdetails

- Große Größen verfügbar
- Sandgestrahlt mit Körnung 120
- Günstiger Preis

Das sandgestrahlte Glas in Standardqualität wird auf einer Seite fein angeätzt, um die Lichtdiffusion zu verbessern. Das Glas ist sandgestrahlt mit Körnung 120 und ideal für den Einsatz in Projektionssystemen.