

TECHSPEC® C-Mount Fokussiertubus mit feinem Gewinde, 20 mm - 30 mm Länge



Produkt #58-756 **5 In Stock**

- 1 + €118^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte

| | |
|------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4 | €118,00 stückpreis |
| Stk. 5-9 | €104,40 stückpreis |
| Stk. 10-25 | €96,40 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fine Focus Tube **Typ:**

Extension Tube (Adjustable) **Funktion:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

20.0 - 30.0 **Tubuslänge (mm):**

| | |
|------|------------------------|
| 18.0 | Freie Apertur CA (mm): |
| 30.0 | Außendurchmesser (mm): |
| 18.0 | Innendurchmesser (mm): |

Gewinde & Montage

| | |
|----------|---------------|
| C-Mount | Gewindeart: |
| M18 x0.5 | Tubusgewinde: |

Konformität mit Standards

| | |
|----------|-------------------------|
| Konform | RoHS 2015: |
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |
| Konform | Reach 235: |

Produktdetails

- Innentubus mit feinem Gewinde für genaue Fokuseinstellung
- Innengewinde sorgt für Streulichtreduzierung
- Gerändelte Oberfläche an Seite mit Innengewinde sorgt für gute Griffigkeit

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde können zur präzisen Positionsverstellung von optischen Elementen im System verwendet werden. Diese Tuben haben einen Außentubus mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an der einen Seite und einen Innentubus mit feinem Gewinde, der eine genaue Fokussierung ermöglicht. Der zweite Zylinder hat ein S-, C- oder T-Mount Innengewinde, einen gerändelten Ring am vorderen Ende und ein Gewinde im Inneren als Streulichtschutz. Feststellschrauben können genutzt werden, um die Verlängerungstubus-Position zu fixieren. TECHSPEC C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde werden mit mehreren Längen angeboten, um zu den verschiedensten Anwendungen zu passen.

Bitte beachten Sie: Kompatible Inbusschlüssel für die C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde ([#56-271](#), [#55-452](#) und [#58-637](#)) werden separat verkauft.

Technische Informationen

