

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Strahlteilerwürfel, 20 mm, 50R/50T



Produkt #32-504 [KONTAKT](#)

- 1 + €219,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€219,00

Stk. 6+

€175,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Strahlabweichung (Bogenminute):
±3

Fase:
Protective bevel as needed

Beschichtung:
λ/4 MgF₂ @ 550nm on Faces
Multilayer Dielectric on Hypotenuse

Aufbau: Cube
Größe (mm): 20.0 x 20.0 x 20.0 ±0.10
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 50/50
Toleranz Reflexion/Transmission (%): ±5
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen