

TECHSPEC<sup>®</sup> C-Mount-Halterung für Polarisationsfilter, 20 mm Durchmesser



Produkt **#90-621** **4 In Stock**

-

1

+

€212<sup>,00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €212,00 stückpreis              |
| Stk. 5-9      | €198,50 stückpreis              |
| Stk. 10-25    | €188,80 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Funktion:

Optic Mount (Rotatable)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslänge (mm):

16.5

Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):

1.5

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): |  |
| 2.5                                      |  |
| Gewinde & Montage                        |  |
| Optikdurchmesser (mm):                   |  |
| 20.0                                     |  |
| Gewindeart:                              |  |
| C-Mount                                  |  |
| Konformität mit Standards                |  |
| RoHS 2015:                               |  |
| Konform                                  |  |
| Konformitätszertifikat:                  |  |
| Anzeigen                                 |  |
| Reach 233:                               |  |
| Konform                                  |  |

## Produktdetails

- Für die Integration von Polarisationsfiltern in C-, S- und T-Mount-Systeme
- Der Polarisationsfilter kann um bis zu 90° in der Halterung gedreht werden
- Für Polarisationsfilter mit einem Durchmesser von 12,5, 20, 25 oder 50 mm
- Adapter verfügbar für quadratische Polarisatoren mit 12,5 und 25 mm Kantenlänge

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount-Halterungen für Polarisationsfilter können für die einfache Integration von Polarisationsfiltern oder Verzögerern in C-, S- oder T-Mount-Systemen verwendet werden. In den Halterungen können die Polarisationsfilter um 90° gedreht werden, während die Halterung an sich fix bleibt. Ein Hebel ermöglicht dem Nutzer eine reibungslose Drehung und die einfache Orientierung der Polarisationsachse im System. Die TECHSPEC C-, S- und T-Mount-Halterungen für Polarisationsfilter sind für Polarisationsfilter mit 12,5, 20, 25 oder 50 mm Durchmesser und Dicken zwischen 1,5 und 9 mm verfügbar. Verwenden Sie die Adapter #12-836 oder #12-837 für die Befestigung von quadratischen Polarisatoren mit 12,5 oder 25 mm Kantenlänge. Die Halterungen sind ideal, um schnell und effektiv Polarisation zu C-, S- oder T-Mount-Systemen hinzuzufügen.

**Bitte beachten Sie:** Der Teil der Halterung mit Innengewinde muss mit einem [Inbusschlüssel](#) entfernt werden, wenn Polarisationsfilter mit 12,5, 25 oder 50 mm Größe eingesetzt werden. Bei [#90-621](#) muss der Retainerring mit einem [Gabelschlüssel](#) entfernt werden, wenn ein Polarisationsfilter mit 20 mm Größe montiert werden soll.

## Technische Informationen

