

Zirkularer Polarisationsfilter aus Glas, linkshändig (CP42HE), VIS-beschichtet, 20 mm Durchmesser



Produkt #19-934 3-4 TAGE

- 1 + **€58,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€58,00
Stk. 10+
€53,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
VIS AR Coated

Durchmesser (mm):
20.00

Substrat: [Polymer Film CP42HE](#) Laminated Between Glass

Betriebstemperatur (°C):
-40 to +80

Dicke (mm):
2.00 ±0.10

Transmission (%):
45 ±2

Typ:
Left-Handed Circular Polarizer

Toleranz Größe (mm):
±0.20

Aufbau:
Laminated Glass Polarizing Film

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} <0.5% @ 425 - 700nm

Wellenlängenbereich (nm):
425 - 700

Polarisationseffizienz (%):
>99.90

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 235:
[Konform](#)