

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #65-255

3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€64,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€64,00

Stk. 10+

€57,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
2.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

3.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 2.57
Beschichtung: Uncoated
Substrat: 
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): 30-45, typical
Mittendicke CT (mm): 0.80 ±0.05
Randdicke ET (mm): 0.60
Radius R₁ (mm): 2.55
Freie Apertur CA (mm): 1.5
Blende: 1.5
Numerische Apertur NA: 0.33
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 380 - 2500

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen