

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



MgF₂ Coated Achromatic Lenses



Produkt **#32-722**

Lagernd

Andere Beschichtungen



1



€95,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€95,00

Stk. 6+

€76,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
20.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 40.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 34.40
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 19.00
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 10.00 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 8.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 2.00 ±0.10
Radius R₁ (mm): 27.63
Radius R₂ (mm): -17.58
Radius R₃ (mm): -171.25
Randdicke ET (mm): 7.83
Substrat: ☐ N-BAF10 / N-SF10
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen