

TECHSPEC® Nicht polarisierender Strahlteilerwürfel, 20 mm, NIR, 30R/70T



Produkt #13-424 3-4 TAGE

- 1 + **€239,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€239,00
Stk. 6+
€189,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Strahlabweichung (Bogenminute):
≤2

Fase:
Protective bevel as needed

Freie Apertur (%):
>90

Beschichtung: NIR
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 720 - 1080nm
Aufbau: Cube
Größe (mm): 20.0 x 20.0 x 20.0 ±0.1
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 30/70
Substrat:  N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Non-Polarizing Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 720 - 1080
 Ts-Tp : <6%
Absolute Transmission (%) 65 ±10
Durchschnittliche Transmission (%) 65 ±5

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen