

## 20mm, Polarisatorhalterung



Produkt #55-454 **AUSVERKAUF** **KONTAKT**

- 1 + €131<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1+	€131,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

Adjustable - Rotary **Typ:**

Circular **Optiktyp:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

17.0 **Freie Apertur CA (mm):**

2° Einteilung:

360 Drehbereich (°):

N/A Feindrechung (°):

### Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Standard Verstellung:

### Gewinde & Montage

20.0 Größe der kompatiblen Optiken (mm):

6.0 (Max) Dicke kompatible Optiken (mm):

M6 x 1.0 Kompatible Stangen:

Polarizer Type of Mounting Optics:

### Konformität mit Standards

[Konform](#) RoHS 2015:

[Anzeigen](#) Konformitätszertifikat:

## Produktdetails

- Erhältlich mit grober und feiner Verstellung
- Schwarz eloxiertes Aluminium

Diese Polarisatorhalterungen bieten eine sichere Befestigung, einen Hebelarm zur gleichmäßigen Verstellung, eine Feststellschraube und eine 360° Skala. Für die Befestigung auf Lochplatten werden [Stangen](#) und [Stangenhalter](#) benötigt. Mikrometerversion: gesamte Verstellung der Schraube mit 0,25mm Gewindegang beträgt 10°. Die Winkelverstellung pro Umdrehung ist 20 Winkelminuten. \*Mt Adapter (34mm Durchmesser) beträgt die Dicke 40mm.

## Technische Informationen

Diameter of Compatible Optics D	Clear Aperture CA	Drive Type	Mount Diameter A	Mount Thickness B	C	E	Stock No.
Standard							
20.0	17	Standard	50	19	34	24.0	<a href="#">#55-454</a>
25.4	22	Micrometer	69	-	-	33.5	<a href="#">#55-011</a>
25.4	22	Standard	60	20	42	29.5	<a href="#">#55-010</a>
30.0	27	Micrometer	69	-	-	33.5	<a href="#">#57-570</a>
30.0	27	Standard	60	20	42	29.5	<a href="#">#57-569</a>
50.0	47	Micrometer	89	-	-	43.5	<a href="#">#56-329</a>
50.0	47	Standard	80	20	62	39.5	<a href="#">#55-455</a>
Glan-Thompson Polarizer Mounts							
25.4	18	Micrometer	69	-*	-	33.5	<a href="#">#57-572</a>
25.4	18	Standard	60	20*	42	29.5	<a href="#">#57-571</a>

### Polarizer Mounts

Standard



### Glan-Thompson Mount

Standard



Micrometer Driven



Micrometer Driven

