

20mm, Polarisatorhalterung



Produkt **#55-454** AUSVERKAUF KONTAKT

-

1

+

€131⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€131,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Adjustable - Rotary	Typ:
Circular	Optiktyp:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

17.0

Freie Apertur CA (mm):

2°	Einteilung:
360	Drehbereich (°):
N/A	Feindrehung (°):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Standard	Verstellung:
----------	--------------

Gewinde & Montage

20.0	Größe der kompatiblen Optiken (mm):
6.0 (Max.)	Dicke kompatible Optiken (mm):
M6 x 1.0	Kompatible Stangen:
Polarizer	Type of Mounting Optics:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

• Erhältlich mit grober und feiner Verstellung

• Schwarzeloxiertes Aluminium


Diese Polarisatorhalterungen bieten eine sichere Befestigung, einen Hebelarm zur gleichmäßigen Verstellung, eine Feststellschraube und eine 360° Skala. Für die Befestigung auf Lochplatten werden [Stangen](#) und [Stangenhalter](#) benötigt. Mikrometerversion: gesamte Verstellung der Schraube mit 0,25mm Gewindegang beträgt 10°. Die Winkelverstellung pro Umdrehung ist 20 Winkelminuten. *Mt Adapter (34mm Durchmesser) beträgt die Dicke 40mm.

Technische Informationen

Diameter of Compatible Optics D	Clear Aperture CA	Drive Type	Mount Diameter A	Mount Thickness B	C	E	Stock No.
Standard							
20.0	17	Standard	50	19	34	24.0	#55-454
25.4	22	Micrometer	69	-	-	33.5	#55-011
25.4	22	Standard	60	20	42	29.5	#55-010
30.0	27	Micrometer	69	-	-	33.5	#57-570
30.0	27	Standard	60	20	42	29.5	#57-569
50.0	47	Micrometer	89	-	-	43.5	#56-329
50.0	47	Standard	80	20	62	39.5	#55-455
Glan-Thompson Polarizer Mounts							
25.4	18	Micrometer	69	-*	-	33.5	#57-572
25.4	18	Standard	60	20*	42	29.5	#57-571


Polarizer Mounts

Standard




Glan-Thompson Mount

Standard



Micrometer Driven



Micrometer Driven

