

TECHSPEC® Nicht polarisierender Strahlteilerwürfel, 20 mm, VIS, 50R/50T



Produkt #47-122 Lagernd

1 €278,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€278,00
Stk. 6+
€218,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Strahlabweichung (Bogenminute):

≤2

Fase:

Protective bevel as needed

Freie Apertur (%):

>90

Beschichtung: VS
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 430 - 670nm
Aufbau: Cube
Größe (mm): 20.0 x 20.0 x 20.0 ±0.1
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 50/50
Substrat: 
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Non-Polarizing Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 430 - 670
 Ts-Tp : <6%
Absolute Transmission (%): 45 ±10
Durchschnittliche Transmission (%): 45 ±5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen