

20X-Objektiv Nikon CFI Plan Fluor

Mehr Produkte von [Nikon](#)



Nikon CFI Plan Fluor Objectives

Produkt **#88-380** KONTAKT

-

1

+

€1.120¹⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.120,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich


Produktdetails	
Modellnummer:	
MRH00205	
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):	
Focal Length: 200mm	
Typ:	
Microscope Objective	
Art:	
Infinity Corrected	

Nikon	Hersteller:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
1.25	Bildfeld (mm):
57.80	Länge ohne Gewinde (mm):
28	Max. Durchmesser (mm):
157.00	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
0.17	Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.32mm	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.44mm	Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
20X	Vergrößerung:
0.50	Numerische Apertur NA:
2.1	Arbeitsabstand (mm):
25	Feldzahl:
59.9	Parfokallänge (mm):
N/A	Immersionsflüssigkeit:
Sensor	
2/3"	Max. Sensorgröße:
Gewinde & Montage	
M25 x 0.75	Gewinde:
Konformität mit Standards	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Zur Fluoreszenzbeobachtung mit hohem Kontrast
 - Ideal für verschiedenste Mikroskopietechniken
 - Hohe Transmission vom UV- bis zum IR-Spektrum
- Nikon CFI Plan Fluor-Objektive besitzen eine hohe Transmission vom ultravioletten bis zum Infrarotspektrum sowie eine außergewöhnliche Ebenheit des gesamten Bildfeldes. Die Nikon CFI Plan Fluor-Objektive sind ideale Universalobjektive für verschiedenste Mikroskopietechniken, zum Beispiel Hellfeld-, Fluoreszenz-, Polarisations- oder DIC-Mikroskopie. Diese Mikroskopobjektive sind für die Fluoreszenzbeobachtung mit hohem Kontrast oder für andere Anwendungen, zum Beispiel Fotomikrografie, geeignet.

Technische Informationen



Dimensions (mm)								
Stock No.	Nikon Model Number	Immersion Liquid	Magnification	Parafocal Length	A	B	C	D
#88-378	MRH00041	N/A	4X	60.06	30.0	42.7	16.5	M25 x0.75
#88-379	MRH00101	N/A	10X	60.06	30.0	42.4	18.0	M25 x0.75
#38-004	MRP07220	Water	16X	75.0	35.0	72.0	6.0	M32 x0.75
#88-380	MRH00201	N/A	20X	60.06	28.0	57.8	8.5	M25 x0.75
#88-381	MRH00405	N/A	40X	60.06	30.0	59.2	10.0	M25 x0.75
#88-382	MRH00602	N/A	60X	60.06	31.5	59.2	5.0	M25 x0.75