

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 21,5 mm Brennweite, gerast, präzises RKE Okular



TECHSPEC® RKE® Precision Eyepieces

Produkt #30-941 3-4 TAGE



1



€111,00

+ WARENKORB

Stk. 1-24

€111,00

Stk. 25+

€97,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Verzeichnung (%):
5 (Specified @ 0.7 Field)

Effektive Brennweite EFL (mm):
21.50

Augenabstand (mm):
16.935

Durchmesser Feldblende (mm): 17.3
scheinbares Bildfeld (°): 45.00
Hintere Brennweite BFL (mm): 11.73
Farbquerfehler (0,7 Feld): 0.014
Gesamtlänge, nur Glas (mm): 16.69
Typ: Mounted
Punktgröße (µm): 3/12 (On-Axis/0.7 Field)
Gehäuselänge (mm): 53.5
Hersteller: Edmund Optics®

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen