

2,1" LED-Punktstrahler, 520 nm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt **#66-822**

KONTAKT

-

1

+

€815^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€815,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails	
SL1236-520100L-IC	Modellnummer:
Yes	Intensitätssteuerung:
50,000	Lebensdauer der LED (Stunden):
	Anzahl LEDs:

36.00	
1.00	Anzahl an Kanäle:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	
Advanced Illumination	Hersteller:
Spot Light	Gehäusegeometrie:
Constant	Betriebsmodus:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

54.00	Durchmesser (mm):
38.00	Länge (mm):

43.00	Beleuchtete Fläche (mm):
-------	--------------------------

Optische Eigenschaften

Green	Farbe:
520	Wellenlänge (nm):

100.00	Arbeitsabstand (mm):
±25	Wellenlängentoleranz (nm):

±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)	Lichtverteilung (%):
--	----------------------

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Flying Leads	Stecker:
Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	Stromversorgung:

Umwelt & Haltbarkeit

0 to 65	Betriebstemperatur (°C):
---------	--------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 233:

Produktdetails

- Ideal zur Beleuchtung in der industriellen Bildverarbeitung
- 43 mm Ausleuchtung in 100 mm Entfernung
- Lebensdauer: 50.000 Stunden

Die Advanced Illumination LED-Punktstrahler sind für Dauerlicht oder Blitz erhältlich. Bei den Modellen mit Dauerlicht in der Größe 0,9" und 2,1" kann die LED-Helligkeit über das Inline-Potentiometer geregelt werden.

Hinweis: Das 24 V Netzteil [#66-855](#) wird benötigt. [Zubehör für Advanced Illumination Produkte](#) ist verfügbar und wird separat verkauft.