

2,1" LED-Punktstrahler, weiß

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt **#66-820** KONTAKT

-

1

+

€815^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€815,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails	
SL1236-WH1-C	Modellnummer:
Yes	Intensitätssteuerung:
50,000	Lebensdauer der LED (Stunden):
	Anzahl LEDs:

36.00	
	Anzahl an Kanäle:
1.00	
	Beleuchtungsart:
LED Illuminator	
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	
	Hersteller:
Advanced Illumination	
	Gehäusegeometrie:
Spot Light	
	Betriebsmodus:
Constant	

Physikalische und mechanische Eigenschaften

	Durchmesser (mm):
54.00	
	Länge (mm):
38.00	
	Beleuchtete Fläche (mm):
43.00	

Optische Eigenschaften

	Farbe:
White	
	Arbeitsabstand (mm):
100.00	
	Lichtverteilung (%):
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Stecker:
Flying Leads	
	Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	

Umwelt & Haltbarkeit

	Betriebstemperatur (°C):
0 to 65	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	Reach 233:
Contains SVHC(s)	

Produktdetails

- Ideal zur Beleuchtung in der industriellen Bildverarbeitung
 - 43 mm Ausleuchtung in 100 mm Entfernung
 - Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Die Advanced Illumination LED-Punktstrahler sind für Dauerlicht oder Blitz erhältlich. Bei den Modellen mit Dauerlicht in der Größe 0,9" und 2,1" kann die LED-Helligkeit über das Inline-Potentiometer geregelt werden.
- Hinweis:** Das 24 V Netzteil [#66-855](#) wird benötigt. [Zubehör für Advanced Illumination Produkte](#) ist verfügbar und wird separat verkauft.