

220 mm D. x 440 mm BW, mit Aluminium beschichtet, elliptischer Reflektor



Precision Ellipsoidal Reflectors

Produkt #68-799 KONTAKT

- 1 + **€840,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€840,00

Stk. 11+

€739,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: □
BOROFLOAT®

Beschichtung:
Protected Aluminum (400-700nm)

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} >85% @400 - 700nm

Art der Beschichtung: Metal
Lochdurchmesser (mm): 60.0
Höhe (mm): 91.0
Innendurchmesser (mm): 210
Außendurchmesser (mm): 220.00 +0.0/-0.5
Typ: Specialty Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Distance to Focal Point f₁ (mm) : 40
Distance to Focal Point f₂ (mm): 440

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen