

2,25" x 12", 2" Brennweite, Zylinderfresnellinse



Cylinder Fresnel Lenses

Produkt **#46-616** 20+ In Stock

-

1

+

€99⁵⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€99,50 stückpreis
Stk. 11-49	€89,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔊 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Fresnel Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
0.06	Mittendicke CT (Zoll):
±0.05	Toleranz Größe (Zoll):

2.25 x 12.00	Größe (Zoll):
57.15 x 304.8	Größe (mm):
2.0 x 12.0	Effektive Größe (Zoll):
±0.020	Toleranz Dicke (Inch):

Optische Eigenschaften

50.80	Effektive Brennweite EFL (mm):
Acrylic	Substrat: ☐
Uncoated	Beschichtung:
400 - 1100	Wellenlängenbereich (nm):
2.00	Effektive Brennweite EFL (Zoll):
200.00	Linien pro Zoll:
1.49	Brechungsindex (n _d):
85 (Typical)	Transmission (%):

Umwelt & Haltbarkeit

80 (Maximum)	Betriebstemperatur (°C):
--------------	--------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 242:

Produktdetails

- Flache Version einer konventionellen Zylinderlinse
- Ideal zur eindimensionalen Fokussierung geeignet
- Verschiedene Abmessungen verfügbar

Technische Informationen

