

2,25" x 2,7", 2" Brennweite, Zylinderfresnellinse



Cylinder Fresnel Lenses

Produkt **#46-112** **3 In Stock**

-

1

+

€70^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€70,50 stückpreis
Stk. 11-49	€63,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fresnel Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

0.06

Mittendicke CT (Zoll):

±0.05

Toleranz Größe (Zoll):

2.25 x 2.7	Größe (Zoll):
57.15 x 68.58	Größe (mm):
2.0 x 2.7	Effektive Größe (Zoll):
±0.020	Toleranz Dicke (Inch):

Optische Eigenschaften	
50.80	Effektive Brennweite EFL (mm):
Acrylic	Substrat: ☐
Uncoated	Beschichtung:
400 - 1100	Wellenlängenbereich (nm):
2.00	Effektive Brennweite EFL (Zoll):
200.00	Linien pro Zoll:
1.49	Brechungsindex (n _d):
85 (Typical)	Transmission (%):

Umwelt & Haltbarkeit	
80 (Maximum)	Betriebstemperatur (°C):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 242:

Produktdetails

- Flache Version einer konventionellen Zylinderlinse
- Ideal zur eindimensionalen Fokussierung geeignet
- Verschiedene Abmessungen verfügbar

Technische Informationen

