

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

C-Mount-Langpassfilter aus Farbglas, 22 mm freie Apertur, SCHOTT RG-1000



22mm CAC-Mount Longpass Glass Color Filter

Produkt #13-039 3-4 TAGE

1 **€93,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€93,00

Stk. 10+

€83,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 ±0.38

Freie Apertur CA (mm):
22.0

cut-off Position λ_c (nm):
1000±6

Grenzwellenlänge (nm): 1,000.00
Dichte (g/cm³): 2.73
Glas-/Filternummer: SCHOTT RG1000
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_p (nm): 1300.00
Spektrale Transmission t_p (%): 90.00
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 730.00
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 476.00
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: IR
Reflexionsfaktor P_d: 0.91
Substratdicke (mm): 3.00 ±0.2
Gewindeart: C-Mount
Gesamtlänge (mm): 20.3
Fassungsdurchmesser (mm): 30.0
Verwendeter Filter: #32-760
Verwendete Fassung: #56-353

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen